

Bild 1



Stückliste	Gehäuse mit TresAlloy-Oberfläche	housing with TresAlloy surface
parts	2 PTFE-Teile, Scheibe und Mittelkontaktisolation	2 PTFE parts, disc and center pin insulation
	2 Mittelkontakte mit unterschiedlichem Lötloch	2 center pins with different hole for solder
	doppelt geschlitzte Massehülse	double slotted clamp for the mass
	Andruckring	washer
	Gummidichtung	gasket
	Verschlusschraube mit Silikon-Dichtungsring	nut with silicon-O-ring



UG 959 TA wird mit zwei vergoldeten Mittelstiften geliefert. Der Mittelstift mit dem größeren Lötloch ist für H 2010, Ecoflex 10 u.ä. dimensioniert. Für die anderen in der Liste aufgeführten Kabel benutzt man den Mittelstift mit dem kleineren Lötloch.

UG 959 TA is delivered with two gold plated center pins. The center pins with the bigger solder-contact has just the right dimensions for H 2010 and Ecoflex 10. Please, use the second center pin for all the other cables which you find in our list.

Bild 2



Bild 3



Bild 4



**Die Masseverbindungshülse (5) muss zwischen Folie und Geflecht.
The clamp (5) must be placed between the copper-foil and the braid.
La partie cylindrique doit être insérée entre la feuille de cuivre
et la tresse extérieure.
Il collegamento della massa (5) si mette tra li folio di rame e la calza.**

Bild 5



Bild 6




Bild 7



Bild 8





Mithilfe unserer Koaxkabelschere **KKS 16** wird der Innenleiter immer so geschnitten, dass die Innenleiterstruktur erhalten bleibt und der Mittelkontakt problemlos aufgesteckt werden kann.

Our coax cable scissors cut the center conductor in a way that its structure does not change. You can easily put the center pin onto the cable.

Bild 9




Bild 10




Bild 11



Vergessen Sie nicht, eine Kurzschlussüberprüfung durchzuführen!